




## Module bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3158 00	10/100	27,93	01	4010337039235
 sans griffes de fixation	3878 00	10	27,93	01	4010337064442

### Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

### Indications

- Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.