



Module interrupteur de store à bascule 10 A 250 V~



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|--------|----------------|----|---------------|
|  avec griffes de fixation | 3159 00 | 10/100 | 27,93 | 01 | 4010337039211 |
|  sans griffes de fixation | 3879 00 | 10 | 27,93 | 01 | 4010337064428 |

Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.