


## Interrupteur de store à bascule 10 AX 250 V~ avec avec symboles de flèche et plaque de montage



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3159 13	1	33,86	13	4010337112624

### Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

### Caractéristiques techniques

- section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>
- Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.