



**Module interrupteur de commande à bascule 16 AX 250 V~
avec élément d'éclairage LED orange 230 V~
interrupteur va-et-vient universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3186 00	10/100	34,71	01	4010337124443

Caractéristiques

- Pour la commutation de charges élevées

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.