# **GIRA** Fiche technique

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

Interrupteur de commande 10 AX 250 V avec zone d'inscription et élément d éclairage LED orange 230 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	3186 30	1	46,37	14	4010337125945

#### Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

2,5mm<sup>2</sup>

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre I eau IP44

## Caractéristiques techniques

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles

jusqu'à:

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

#### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

# **GIRA** Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

### Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté. Éntrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.