


**Interrupteur de commande 10 AX 250 V
avec zone d'inscription et
élément d'éclairage LED orange 230 V~**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3186 30	10	44,93	14	4010337125945

Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Pann. d'inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
- Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 1,5 mA inclus.