




Module interrupteur à tirette 10 AX 250 V~ interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3546 00	1	18,72	01	4010337064886
 sans griffes de fixation	3586 00	1/5	18,76	01	4010337064909

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 32 mm

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.