



## Module bouton-poussoir à tirette 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3565 00	1	22,36	01	4010337065081
 sans griffes de fixation	3865 00	1	22,66	01	4010337039167

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.