









Bascule avec symbole et zone d'inscription Sonnette



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	3673 01	1	9,61	01	4010337039990
 blanc brillant	3673 03	10	9,61	01	4010337040040
 blanc satiné	3673 27	10	9,61	01	4010337040200
 anthracite	3673 28	5	10,21	11	4010337040217
 teinte alu	3673 26	1	13,47	11	4010337040057
 noir mat	3673 005	1	13,47	11	4010337067955
 gris mat	3673 015	1	13,47	11	4010337110576

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).

- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
 - Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
-