




Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3102 00	10	21,02	01	4010337038672
 sans griffes de fixation	3812 00	1	21,02	01	4010337038689

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.