



Module d interrupteur de commande à bascule
10 AX 250 V~ avec élément d éclairage LED orange 230 V~ interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3115 00	10	31,00	01	4010337064473
 sans griffes de fixation	3825 00	1	31,00	01	4010337038900

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------