




## Module bouton-poussoir à bascule 4x 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3147 00	10	29,75	01	4010337038832
 sans griffes de fixation	3867 00	1	29,75	01	4010337064855

### Caractéristiques

- Avec bascule 1x, peut également être utilisé comme contact NO 2x.

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 32 mm

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

### Indications

- Pour boîtiers pour appareil profonds.