




## Module B-P à bascule 10 A 250 V~bouton-poussoir va-et-vient 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3155 00	10	27,75	01	4010337039112
 sans griffes de fixation	3875 00	10	27,75	01	4010337064688

### Caractéristiques

- Peut également être utilisé avec bascule 1x.

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 32 mm

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>