

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~  
avec cache verte et impression "SV" (alimentation de sécurité)**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 vert brillant	4188 707	1/5	18,81	01	4010337117056

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Anneau de support mis à la terre.

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 32 mm

Propriétés des conducteurs  
- rigide et flexible:

section de raccordement  
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

## Indications

- Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.