









**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4414 01	1/5	18,01	01	4010337094388
 blanc brillant	4414 03	1/5	18,01	01	4010337094401
 blanc satiné	4414 27	1/5	18,01	01	4010337094425
 anthracite	4414 28	1/5	19,21	11	4010337094432
 teinte alu	4414 26	1/5	23,62	11	4010337094418
 noir mat	4414 005	1/5	23,62	11	4010337094371
 gris mat	4414 015	1/5	23,62	11	4010337094395
 acier inoxydable	4414 600	1/5	32,32	11	4010337094463

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement: 29 mm

Propriétés des conducteurs
- rigide et flexible:

section de raccordement
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, en combinaison avec le kit d'étanchéité, convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet, avec indice de protection IP44 (protection contre l'eau).
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.