


## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	4418 70	1/5	13,12	01	4010337117841

### Caractéristiques

- Convient en particulier pour fiches angulaires.
- Convient également à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira et les systèmes sous plancher.
- Pour fixation par vis.
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante	
- protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

### Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.