

Prise SCHUKO 16 A 250 V~  
avec zone d'inscription, clapet avec fermeture à baïonnette, partie inférieure et supérieure de boîtier  
IP66



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	4440 31	1	77,99	14	4010337094234

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

## Caractéristiques techniques

Propriétés des conducteurs: rigide et flexible  
section de raccordement  
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

## Indications

- Ne convient pas pour nettoyeur à haute pression.

## Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.