









Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec témoin lumineux et zone d'inscription System 55



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4452 01 | 1/5 | 27,24 | 01 | 4010337094630 |
|  blanc brillant | 4452 03 | 1/5 | 27,24 | 01 | 4010337094654 |
|  blanc satiné | 4452 27 | 1/5 | 27,24 | 01 | 4010337094678 |
|  anthracite | 4452 28 | 1/5 | 28,53 | 11 | 4010337094685 |
|  teinte alu | 4452 26 | 1/5 | 33,03 | 11 | 4010337094661 |
|  noir mat | 4452 005 | 1/5 | 33,03 | 11 | 4010337094623 |
|  gris mat | 4452 015 | 1/5 | 33,03 | 11 | 4010337094647 |

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).

- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Profondeur d'encastrement: | 29 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement | |
| - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm ² à 2,5 mm ² |

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Etendue de la livraison

- L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison.
- Une étiquette « EDV » est jointe.