









**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|----------|--------|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4453 01 | 10/100 | 10,56 | 01 | 4010337093718 |
|  blanc brillant | 4453 03 | 10/100 | 10,56 | 01 | 4010337093732 |
|  blanc satiné | 4453 27 | 10/100 | 10,56 | 01 | 4010337093763 |
|  anthracite | 4453 28 | 10/100 | 11,81 | 11 | 4010337093770 |
|  teinte alu | 4453 26 | 10 | 16,35 | 11 | 4010337093756 |
|  noir mat | 4453 005 | 10/100 | 16,35 | 11 | 4010337093701 |
|  gris mat | 4453 015 | 1/5 | 16,35 | 11 | 4010337093725 |
|  acier inoxydable | 4453 600 | 1/5 | 24,40 | 11 | 4010337093787 |

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement | |
| - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm ² à 2,5 mm ² |
| Température ambiante | |
| - protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C |

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
-