

## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter (IP20) TX\_44



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	4453 66	1/5	12,90	13	4010337093848
 anthracite	4453 67	1/5	18,62	13	4010337093855
 teinte alu	4453 65	1/5	18,62	13	4010337093831

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante - Shutter:	0 °C à 45 °C

### Indications

- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
- Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée.
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.