

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression « EDV »
System 55**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4458 01	1/5		01	4010337093176
blanc brillant	4458 03	1/5		01	4010337093190
blanc satiné	4458 27	1/5		01	4010337093213
anthracite	4458 28	1/5		11	4010337093220
teinte alu	4458 26	1/5		11	4010337093206
noir mat	4458 005	1/5		11	4010337093169
gris mat	4458 015	1/5		11	4010337093183

Caractéristiques techniques

- Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
-