

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) avec cache rouge



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 rouge brillant	4462 108	1/5	24,07	01	4010337123798

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 31 mm

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.