


## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) avec cache orange



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 orange brillant	4462 109	1/5	23,32	01	4010337123804

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	31 mm
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

### Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

### Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.