









## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4466 01	10	6,90	21	4010337095088
 blanc brillant	4466 03	10	6,90	21	4010337095101
 blanc satiné	4466 27	10/100	6,90	21	4010337095125
 anthracite	4466 28	10/100	8,59	11	4010337095132
 teinte alu	4466 26	10	13,10	11	4010337095118
 noir mat	4466 005	10/100	13,10	11	4010337095071
 gris mat	4466 015	1/5	13,10	11	4010337095095
 acier inoxydable	4466 600	10	21,23	11	4010337095149

## Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
-