









## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation System 55



| Spécification   | Réf.     | UV.    | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---|----------|--------|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4466 01  | 10     | 6,90           | 21 | 4010337095088 |
|  blanc brillant      | 4466 03  | 10     | 6,90           | 21 | 4010337095101 |
|  blanc satiné        | 4466 27  | 10/100 | 6,90           | 21 | 4010337095125 |
|  anthracite          | 4466 28  | 10/100 | 8,59           | 11 | 4010337095132 |
|  teinte alu          | 4466 26  | 10     | 13,10          | 11 | 4010337095118 |
|  noir mat            | 4466 005 | 10/100 | 13,10          | 11 | 4010337095071 |
|  gris mat            | 4466 015 | 1/5    | 13,10          | 11 | 4010337095095 |
|  acier inoxydable    | 4466 600 | 10     | 21,23          | 11 | 4010337095149 |

## Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Profondeur d'encastrement:  | 32 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible                        |
| section de raccordement     |   |
| - Pour les conducteurs de:  | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
-