




## Prise SCHUKO 16 A 250 V~à clapet, serrure et zone d'inscription avec fermetures triées



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	4467 66	1	75,90	13	4010337094555
 anthracite	4467 67	1	81,61	13	4010337094562
 teinte alu	4467 65	1	81,61	13	4010337094548

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

## Etendue de la livraison

- Deux clés sont comprises dans la livraison.
  - Étiquette vierge fournie.
- 

## Dimensions en mm

Hauteur de l'étiquette de marquage: H 12

---