

**Prise sans contact de mise à la terre
à 2 pôles 16 A 250 V
avec plaque de montage et adaptateur K/P25**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	4470 10	10		13	4010337096085
 blanc	4470 11	10		13	4010337096092

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- Pour les conducteurs de:

1,5 mm² à 2,5 mm²