

Prise CEBEC 16 A 250 V~ avec clapet
Mont.app. prot.eau



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	4485 30	1	21,90	14	4010337095781

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante

- Shutter: 0 °C à 45 °C

Indications

- Homologuée selon NF C 61-314 (2003).
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.