www.gira.com

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55



GIRA Fiche technique

Spécification		Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	blanc crème brillant	4552 01	1/5	34,76	01	4010337095200
	blanc brillant	4552 03	1/5	34,76	01	4010337095217
	blanc satiné	4552 27	1/5	34,76	01	4010337095231
	anthracite	4552 28	1/5	36,01	11	4010337095248
	teinte alu	4552 26	1/5	40,52	11	4010337095224
	noir mat	4552 005	1/5	40,52	11	4010337095194
	gris mat	4552 015	1/5	40,52	11	4010337095255

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.

GIRA Fiche technique

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tous droits réservés

www.gira.com

- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques t	echniques
--------------------	-----------

Profondeur de montage: 31 mm

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon est comprise dans la livraison.