

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)  
System 55**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4552 01	1/5	34,76	01	4010337095200
 blanc brillant	4552 03	1/5	34,76	01	4010337095217
 blanc satiné	4552 27	1/5	34,76	01	4010337095231
 anthracite	4552 28	1/5	36,01	11	4010337095248
 teinte alu	4552 26	1/5	40,52	11	4010337095224
 noir mat	4552 005	1/5	40,52	11	4010337095194
 gris mat	4552 015	1/5	40,52	11	4010337095255

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.

- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 31 mm

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

---

## Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon est comprise dans la livraison.
-