


Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet, serrure et zone d'inscription (partie supérieure de boîtier) avec fermetures triées



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	4567 35	1	62,42	14	4010337092629

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- Pour les conducteurs de:

1,5 mm² à 2,5 mm²

Propriétés des conducteurs:

rigide et flexible

Etendue de la livraison

- Deux clés sont comprises dans la livraison.

- Étiquette vierge fournie.