








Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4755 01	10	10,56	01	4010337093879
 blanc brillant	4755 03	10	10,56	01	4010337093893
 blanc satiné	4755 27	10/100	10,56	01	4010337093916
 anthracite	4755 28	10	11,81	11	4010337093923
 teinte alu	4755 26	1/5	16,35	11	4010337093909
 noir mat	4755 005	10	16,35	11	4010337093862
 gris mat	4755 015	1/5	16,35	11	4010337093886

Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.

- Grand levier à œillet ergonomique.
 - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
 - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
 - Base thermoplastique incassable.
-

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	31 mm
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
 - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
-