

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation System 55**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4755 01	10	10,96	01	4010337093879
 blanc brillant	4755 03	10	10,96	01	4010337093893
 blanc satiné	4755 27	10/100	10,96	01	4010337093916
 anthracite	4755 28	10	12,26	11	4010337093923
 teinte alu	4755 26	1/5	16,97	11	4010337093909
 noir mat	4755 005	10	16,97	11	4010337093862
 gris mat	4755 015	1/5	16,97	11	4010337093886

## Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.

- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 31 mm

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
-