



## Interrupteur à clé



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  Montage apparent | 5234 00 | 1   | 218,58         | 33 | 4010337110699 |
|  encastré       | 5237 00 | 1   | 218,58         | 33 | 4010337110705 |

## Caractéristiques

- Pour armer et désarmer des centrales d alarme.
- Convient pour l utilisation avec un demi-cylindre profilé usuel (respecter les instructions de montage).
- Boîtier étanche pour utilisation en intérieur et en extérieur.
- Dispose de deux interrupteurs intérieurs séparés avec contact inverseur qui peuvent être réglés individuellement sur un contact permanent ou à impulsion.
- Trois LED (rouge, jaune, vert) avec résistance de série et protection contre l inversion de polarité peuvent être affectées librement.
- Le buzzer intégré pour l affichage de l acquittement ou du refus peut être affecté librement.
- Contact d arrachement ou de soulèvement pour la protection anti-sabotage.
- Protection frontale contre le perçage.

## Caractéristiques techniques

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Tension nominale:                                | DC 12 V                  |
| 2 interrupteurs va-et-vient<br>- sans potentiel: | 30 V / 100 mA chargeable |
| Consommation de courant à 12 V DC                |                          |
| - LED:   | env. 10 mA               |
| - bruiteur:                                      | env. 10 mA               |
| Indice de protection                             |                          |
| - Montage apparent:                              | IP54                     |
| - encastré:                                      | IP34                     |
| Classe environnementale:                         | IV                       |
| Température ambiante:                            | -20 °C à +60 °C          |

## Etendue de la livraison

- Le demi-cylindre profilé n est pas compris dans la livraison!

---

## Dimensions en mm

|                                    |      |       |      |
|------------------------------------|------|-------|------|
| Boîtier pour montage apparent :    | L 85 | H 115 | P 57 |
| Plaque frontale pour encastrément: | L 90 | H 121 | P 3  |
| Boîtier d encastrément:            | L 72 | H 102 | P 61 |

---