

Télécommande radio eNet 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 anthracite	5352 10	1	65,18	42	4010337774082

Caractéristiques

- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- Deux touches correspondent respectivement à un canal.
- Paire de touches réglable respectivement comme fonction de canal ou d ambiance.
- LED d état.
- Appareil sur piles.

Réglable avec le serveur eNet :

- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
- Signalisation de l état de transmission désactivable.
- Verrouillages de commande.
- Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
- Configuration de la touche d ambiance via l application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des horloges programmables.
- Mise à jour du logiciel d appareil.

Caractéristiques techniques

Température ambiante: -5°C à +45°C

Fréquence radio: 868,3 MHz

Portée (champ libre): env. 100 m

Tension nominale: DC 3 V

Batterie

- Type: CR 2450N
- N° UN: 3091

Dimensions

- L x H x P: 40,5 x 55 x 15 mm

Indications

- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

- Piles sont comprises dans la livraison.
