










## Module rapporté de commande System 3000 Memory symboles de flèche



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5363 01	1/5	86,72	02	4010337027348
 blanc brillant	5363 03	1/5	86,72	02	4010337027355
 blanc satiné	5363 27	1/5	86,72	02	4010337027379
 anthracite	5363 28	1/5	89,52	02	4010337027386
 teinte alu	5363 26	1/5	93,92	02	4010337027362
 noir mat	5363 005	1/5	93,92	02	4010337037460
 gris mat	5363 015	1/5	93,92	02	4010337087236
 acier inoxydable	5363 600	1/5	104,58	02	4010337027393

## Caractéristiques

- Mémorisation d'une heure de montée et d'abaissement ou d'une heure d'activation et de désactivation. En fonctionnement Memory, ces moments de commutation seront répétés selon un cycle de 24 heures.
  - La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement de Memory.
  - Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
- 

## Caractéristiques techniques

Température ambiante: -5 °C à +45 °C

---