









Module rapporté tactile System 3000



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5365 01	1/5	83,79	02	4010337096856
 blanc brillant	5365 03	1/5	83,79	02	4010337096863
 blanc satiné	5365 27	1/5	83,79	02	4010337096887
 anthracite	5365 28	1/5	86,70	02	4010337096894
 teinte alu	5365 26	1/5	91,06	02	4010337096870
 noir mat	5365 005	1/5	91,06	02	4010337096917
 gris mat	5365 015	1/5	91,06	02	4010337107071
 acier inoxydable	5365 600	1/5	99,18	02	4010337096900

Caractéristiques

- La commande s'effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande.
- Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000.
- Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
- Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
- Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles.
- Affichage permanent ou temporaire de l'état (l'affichage de l'état s'éteint après 5 secondes sans effleurement).
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Caractéristiques techniques

Température ambiante: -5 °C à +45 °C
