









## Horloge de store et horloge programmable Display System 3000



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5366 01	1/5	97,38	02	4010337027430
 blanc brillant	5366 03	1/5	97,38	02	4010337027447
 blanc satiné	5366 27	1/5	97,38	02	4010337027461
 anthracite	5366 28	1/5	100,20	02	4010337027478
 teinte alu	5366 26	1/5	104,58	02	4010337027454
 noir mat	5366 005	1/5	104,58	02	4010337037484
 gris mat	5366 015	1/5	104,58	02	4010337087243
 acier inoxydable (laqué)	5366 600	1/5	112,60	02	4010337027485

## Caractéristiques

- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Programmation rapide pour prise en charge de 1 heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
- Changement automatique heure d été/heure d hiver désactivable.
- Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
- Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à  $\pm 2$  heures.
- La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
- L affichage s éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de 1 heure actuelle possible.
- Programmation d une heure de montée et d une heure d abaissement ou de deux heures d activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

---

## Caractéristiques techniques

Précision de marche

- par mois:  $\pm 10$  s

Réserve de marche:

env. 4 h

Température ambiante:

-5 °C à +45 °C

---