









Horloge de store et horloge programmable Display System 3000



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 5366 01 | 1/5 | 100,69 | 02 | 4010337027430 |
|  blanc brillant | 5366 03 | 1/5 | 100,69 | 02 | 4010337027447 |
|  blanc satiné | 5366 27 | 1/5 | 100,69 | 02 | 4010337027461 |
|  anthracite | 5366 28 | 1/5 | 103,61 | 02 | 4010337027478 |
|  teinte alu | 5366 26 | 1/5 | 108,14 | 02 | 4010337027454 |
|  noir mat | 5366 005 | 1/5 | 108,14 | 02 | 4010337037484 |
|  gris mat | 5366 015 | 1/5 | 108,14 | 02 | 4010337087243 |
|  acier inoxydable (laqué) | 5366 600 | 1/5 | 116,43 | 02 | 4010337027485 |

Caractéristiques

- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Programmation rapide pour prise en charge de 1 heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
- Changement automatique heure d été/heure d hiver désactivable.
- Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
- Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ± 2 heures.
- La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
- L affichage s éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de 1 heure actuelle possible.
- Programmation d une heure de montée et d une heure d abaissement ou de deux heures d activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

Caractéristiques techniques

Précision de marche

- par mois: ± 10 s

Réserve de marche:

env. 4 h

Température ambiante:

-5 °C à +45 °C
