









Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 1,10 m Standard System 55



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 5373 01 | 1/5 | 73,60 | 02 | 4010337049692 |
|  blanc brillant | 5373 03 | 1/5 | 73,60 | 02 | 4010337049708 |
|  blanc satiné | 5373 27 | 1/5 | 73,60 | 02 | 4010337049821 |
|  anthracite | 5373 28 | 1/5 | 76,39 | 02 | 4010337049838 |
|  teinte alu | 5373 26 | 1/5 | 80,80 | 02 | 4010337049715 |
|  noir mat | 5373 005 | 1/5 | 80,80 | 02 | 4010337049845 |
|  gris mat | 5373 015 | 1/5 | 80,80 | 02 | 4010337087274 |
|  acier inoxydable (laqué) | 5373 600 | 1/5 | 88,80 | 02 | 4010337049999 |

Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Angle de détection: | 180° |
| Valeur de luminosité | |
| - Réglable: | env. 5 à 500 lx |
| - Fixe: | Fonctionnement de jour |
| Sensibilité: | 25, 50, 75, 100 % |
| Indice de protection | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Délai de temporisation: | env. 2 min fixe |
| Hauteur de montage max. 1,10 m | |
| - Zone de détection avant: | 32 m max. |
| - Portée de chaque côté: | 19 m max. |
| Température ambiante: | -20°C à +45°C |

Indications

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Etendue de la livraison

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.