









Thermostat d'ambiance BT System 3000



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5394 01	1/5	136,15	02	4010337055273
 blanc brillant	5394 03	1/5	136,15	02	4010337055280
 blanc satiné	5394 27	1/5	136,15	02	4010337055464
 teinte alu	5394 26	1/5	142,22	02	4010337055457
 anthracite	5394 28	1/5	139,80	02	4010337055525
 noir mat	5394 005	1/5	142,22	02	4010337055679
 gris mat	5394 015	1/5	142,22	02	4010337087328
 acier inoxydable	5394 600	1/5	149,02	02	4010337055655

Caractéristiques

- Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l'application Gira System 3000.
- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.

Fonctions sur le module rapporté

- L heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
- Changement automatique heure d été/heure d hiver désactivable.
- Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d'abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
- Réglage d une température de confort, d abaissement, de refroidissement et d antigel.
- Sortie du régulateur : Modulation de largeur d impulsion (MLI) ou commande à deux points.
- Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l heure fixée).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Activation du mode de refroidissement via l utilisation.
- Supporte les capteurs de température internes et externes.
- Détection chute température.
- Verrouillage de commande.
- Fonction de protection de vanne.
- Le Display s éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l heure actuelle possible.

Fonctions avec l application Gira System 3000

- Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures programmables individuellement.
- Mode vacances (début, fin, température).
- Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum.
- Verrouillage de l opération locale possible.
- Intégration d un capteur de température externe via Bluetooth®.
- Valeurs de température minimum et maximum réglable.
- Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d autres modules rapportés.
- La combinaison du module rapporté 5393xx avec 540700 n'est possible qu'à partir de l05 (indice).

Caractéristiques techniques

Précision de marche par mois:	± 10 s
Réserve de marche:	env. 4 h
Fréquence radio:	de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d'émission:	max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission:	type 10 m
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Indications

- Lorsque vous êtes connecté à l'application Gira System 3000, l'heure et la date sont mises à jour.