


Module de commande de store System 3000 sans entrée de poste secondaire



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  | 5415 00 | 1/5 | 81,40 | 02 | 4010337027416 |

Caractéristiques

- Commande électrique de stores, de volets roulants et d auvents.
- Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
- La commande d un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
- Fonction de polarité des sorties pour mise en service simplifiée.
- Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX

- Actionneur de store 1x.
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande locale du module System 3000.
- Possibilité de commande radio d autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température.
- Sélection de la fonction du module : Type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, fonction d ambiance, fonction de verrouillage.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Tension nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Puissance de raccordement des moteurs: | 700 W |
| Mode veille: | 0,1 W à 0,5 W |
| Montage: | dans une boîte pour appareil selon DIN 49073 |
| Profondeur d'encastrement: | 24 mm |
| section de raccordement | |
| - Fil rigide: | de 1 à 4 mm ² |
| - fil souple avec embout: | de 0,5 à 2,5 mm ² |
| Température ambiante: | -5°C à +45°C |