


Unité de commande radio eNet DALI 1x Mini



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5422 00	1/5	139,58	42	4010337774198

Caractéristiques

- L unité de commande radio eNet DALI permet la commutation et le réglage de luminosité de lampes DALI.
- Commande commune de tous les ballasts DALI raccordés, Broadcast.
- Alimentation DALI pour max. douze participants.
- Branchement en parallèle de jusqu'à six unités de commande radio DALI mini pour alimenter max. 72 participants.
- Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
- Exploitation d'ambiances.
- Confirmation d'état à l'émetteur radio eNet.
- Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.

Réglable avec serveur eNet:

- Luminosité maximale.
- Vitesse de variation.
- Délai de temporisation.
- Temporisation à la mise en service ou hors service.
- Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
- Avertissement de mise hors service.
- Allumage/extinction permanents.
- Fonction hôtel.
- Régulation d'éclairage.
- Fonction répéteur.
- Localisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	AC 230 V, 50/60 Hz
Mise en attente:	max. 2 W
Température ambiante:	-25 °C à +70 °C
Tension nominale DALI:	DC 16 V
Courant de sortie:	max. 24 mA
section de raccordement:	max. 4 mm ²

Fréquence radio: 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre): env. 100 m

Indications

- Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement.

Dimensions en mm

Ø 53 H 28
