


Unité de commande radio eNet 1x Mini



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5422 00	1/5	144,33	42	4010337774198

Caractéristiques

- L'unité de commande radio eNet DALI permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires DALI.
- Commande commune de tous les ballasts DALI raccordés, Broadcast.
- Alimentation DALI pour max. douze participants.
- Branchement en parallèle de jusqu'à six unités de commande radio DALI Mini pour alimenter 72 participants au maximum.
- Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
- Exploitation d'ambiances.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.

Réglable avec le serveur eNet :

- Luminosité maximale.
- Vitesse de variation.
- Délai de temporisation.
- Temporisation à la mise en service ou hors service.
- Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
- Avertissement de mise hors service.
- Allumage/extinction permanents.
- Fonction hôtel.
- Régulation d'éclairage.
- Fonction répétiteur.
- Localisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	max. 2 W
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Tension nominale DALI:	DC 16 V
Courant de sortie:	max. 24 mA
section de raccordement:	4 mm ² max.

Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre): env. 100 m

Indications

- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur d'encastrement.

Dimensions en mm

Ø 53 H 28
