


Actionneur de store radio eNet 1x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	5437 00	1	150,07	42	4010337774297

Caractéristiques

- L'actionneur de store radio eNet reçoit des télégrammes de commande de fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
- Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
- Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
- Ambiances de valeur seuil pour protection contre le soleil, crépuscule et alarme de vent.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Temps de déplacement de la fermeture mémorisable.
- Temps de commande des lamelles mémorisable.

Réglable avec le serveur eNet :

- Temps de commutation pour changement de sens.
- Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
- Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	max. 0,2 W
Température ambiante:	-5°C à +45°C
Puissance de raccordement des moteurs:	1000 W
section de raccordement:	4 mm ² max.

Indications

- Il est nécessaire d'installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2
