




Module Cinch audio Douille



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 5631 01 | 1/5 | 47,18 | 01 | 4010337460275 |
|  blanc brillant | 5631 03 | 1/5 | 47,18 | 01 | 4010337460282 |
|  noir mat | 5631 10 | 1/5 | 47,18 | 01 | 4010337460299 |

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 5632 ...: 20 mm
- Douille: min. 10 mm
- Câble multiconducteur: min. 40 mm

Impédance caractéristique pour câble multiconducteur: 75 Ω

Longueur du câble multiconducteur: 200 mm