



## Module DVI (24+5) Coupleur



| Spécification   | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 5644 03 | 1/5 | 103,27         | 01 | 4010337460732 |
|  noir mat      | 5644 10 | 1   | 103,27         | 01 | 4010337460749 |

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- Coupleur: au moins 12 mm
- Câble adaptateur: au moins 58 mm

Longueur du câble adaptateur: 200 mm