

**Module HDMI et connecteur femelle SAT-F  
Coupleur**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	5675 03	1/5	150,81	01	4010337461760
noir mat	5675 10	1/5	150,81	01	4010337461777

**Caractéristiques techniques**

- Profondeur de montage  
- Coupleur: au moins 20 mm
- Impédance caractéristique pour SAT: 75 Ω
- Pour conducteur intérieur: Ø 0,6 à 1 mm

**Indications**

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation :

boîtiers électroniques Kaiser

Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02

Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94

Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40