



Module raccordement de haut-parleur 4x



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 5694 03 | 1/5 | 42,45 | 01 | 4010337463290 |
|  noir mat | 5694 10 | 1/5 | 42,45 | 01 | 4010337463306 |

Caractéristiques

- Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir.
- Raccordement à l'arrière: bornes vissées.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Profondeur d'encastrement: | 18 mm |
| section de raccordement | |
| - maximum: | 2,5mm ² |
| - minimum: | 1mm ² |
| Raccordement | |
| - Face arrière: | 4mm ² |