


## Module prise d'antenne (UD2410ST)



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	0041 00	1/5	35,52	01	4010337041009

### Caractéristiques

- Boîte de passage 2x enfichable.
- Fiche CEI pour FM (radio) et DVB-T/T2.
- Prise CEI pour DVB-S/S2 (SAT).
- Passage CC du connecteur SAT à l'entrée et circulation bidirectionnelle entre l'entrée et la sortie avec dérivation CC.
- Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
- Conforme à la classe de blindage A.

### Caractéristiques techniques

#### Bandes de fréquence TV

- Plage de fréquence: 5 à 862 MHz
- Découplage: > 25 dB
- Atténuation de passage: 3,5 dB
- Atténuation : connecteur R/TV: 8,5 dB

#### Bandes de fréquence SAT

- Plage de fréquence: 950 à 2 400 MHz
- Découplage: > 20 dB
- Atténuation de passage: 5 dB
- Atténuation : connecteur SAT: 10 dB

- Profondeur de montage: 27 mm

### Indications

- A utiliser dans la dernière prise d'antenne pour la terminaison sans réflexion d'une ligne principale.
- Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et par satellite.
- Uniquement pour fixation par vis.